




Variante 1  
Einfachglas  
Ug-Wert ca 5,7 W/m<sup>2</sup>K




Variante 2  
Iso 3-6-4 bis 3-14-3  
Argonfüllung  
Ug-Wert 2,0 bis 1,1 W/m<sup>2</sup>K




Variante 3  
Iso 3-6-3  
Ug-Wert 1,5 W/m<sup>2</sup>K mit Kryptonfüllung  
Ug-Wert 2,0 W/m<sup>2</sup>K mit Argonfüllung



Variante 4  
ESG-Vorsatzscheibe  
Ug-Wert ca 1,7 W/m<sup>2</sup>K



Variante 5  
Iso 3-6-3  
Ug-Wert 1,5 W/m<sup>2</sup>K mit Kryptonfüllung  
Ug-Wert 2,0 W/m<sup>2</sup>K mit Argonfüllung



Variante 6  
Vakuumglas 4/0,1/4  
Ug-Wert 0,7 W/m<sup>2</sup>K